

Контактные линзы плановой замены MAXIMA 55 UV Aspheric – гидрогелевые линзы



Описание

MAXIMA 55 UV aspheric - гидрогелевые линзы ежемесячной плановой замены, в которых комбинация усовершенствованного асферического дизайна и нового профиля края линзы обеспечивает комфорт как первичным так и опытным пользователям контактных линз, обеспечивая при этом необходимую защиту от ультрафиолетового излучения.

Технология

Обновленный асферический дизайн, обеспечивающий высокую остроту зрения, реализован с помощью системы нейтрализации aberrаций. Задача данной системы скорректировать не только сферические aberrации контактной линзы, но и глаза. Обновленный профиль закругленного края тоньше на 20%, чем в MAXIMA 55 UV. Это обеспечивает комфортное ношение в течение дня за счет эффективного обмена слезы в подлинзовом пространстве и более деликатного взаимодействия с поверхностью глаза.

Преимущества


- Асферический дизайн, с уникальной системой нейтрализации aberrаций, обеспечивает высокие оптические показатели при любых условиях освещенности;
- Гидрогелевый материал с оптимальным влажностенанием отвечает требованиям биосовместимости;
- Возможность выбора базовой кривизны позволяет обеспечить наилучшую посадку линзы для большинства пациентов;
- Обновленный профиль края - тонкий закругленный край линзы обеспечивает комфортное ношение в течение всего дня за счет эффективного обмена слезы в подлинзовом пространстве и более деликатного взаимодействия с поверхностью глаза.

Новый дизайн!



Линзы MAXIMA 55 UV Aspheric – комфорт, проверенный временем, в новом асферическом дизайне

Комфортность линзы MAXIMA 55 UV Aspheric




Пациенты, которые носили обе модели мягких контактных линз - MAXIMA 55 UV и MAXIMA 55 UV Aspheric, - отмечали особенную комфортность последней, благодаря тонкому закругленному краю.

Спецификация

Материал	Окуфилкон Д
Влажностенание, %	55
Базовая кривизна, мм	8,6 и 8,9 (-), 8,8 (+)
Диаметр, мм	14,20
Оптическая сила, D	- 0,50 – 6,00 (шаг 0,25) - 6,00 – 10,00 (шаг 0,50) + 0,50 + 8,00 (шаг 0,50)
Центральная толщина (мм) -3,00 D	0,07
Оптическая зона, мм	8,00
Dk/t (-3,00 D)	28
Дизайн	Асферический дизайн передней и задней поверхности
Режим ношения	Дневной
Режим замены	Ежемесячный
УФ защита	Есть
Тонировка	Линза тонирована для удобства обращения
Упаковка	6 блистеров
Международная сертификация	CE 0473

Острота зрения высочайшего качества



Уникальность Системы нейтрализации aberrаций, использованной в конструкции линзы MAXIMA 55 UV Aspheric, состоит в том, что эта система устраняет одновременно два вида aberrаций: искажения контактной линзы и искажения самого глаза.



■ доступны для заказа
■ не доступны для заказа